


ETIKETT	X-POS	Y-POS	GRÖSSE
A1	6	5	∅ 2,50 ↧ 9,50 M3 - 6H ↧ 7
A2	6	39	
A3	6	80	
A4	6	155	
A5	31	24	
A6	81	5	
A7	81	80	
A8	81	155	
A9	174	5	
A10	174	155	
A11	184	80	
A12	244	5	
A13	244	80	
A14	244	155	
A15	120	5	

Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768 -	Oberfläche DIN EN ISO 1302		
Werkstückkanten DIN ISO 13715	Material: 3.0205 (EN-AW 1200) Halbzeug: Platte d=6mm		Maßstab: 1:2 Masse: ca. 645.24g
Verantwortl. Abt. / Technische Referenz	Erstellt durch M. Protze	Genehmigt von S. Kurmis	
isle ISLE GmbH Werner von Siemens Str. 16 98693 Ilmenau	Dokumentenart	Dokumentenstatus vorab	
	Titel, Zusätzlicher Titel 5808__KK__Platte__Bot__ Rev05		
		Änd. 01 / Ausgabedatum 23.11.2018 / Spr. de / Blatt 1/1	

A3