


R VAL / OFFSET
0.00k / +0
1.05k / +1
1.54k / +2
2.05k / +3
2.61k / +4
3.24k / +5
3.83k / +6
4.53k / +7
5.23k / +8
6.04k / +9
6.98k / +10
7.87k / +11
8.87k / +12
9.76k / +13
10.7k / +14
11.8k / +15
(Default BASE: 0x10 I2C / 0x40 PMBus)
Resulting Address: 0x11 / 0x41

Notes -
- **Designed for upto 15A / 0.9V output**
- **1% DC TOB**
- **3% AC TOB**
- **750kHz Fsw**
- **~100kHz BW**

Title	IR38062 - 0.9V 15A PMBus VR	
Size B	Document Number	Rev E1
Date: Tuesday, October 11, 2016	Sheet 1 of 1	