

Scale 3:1





Bottom view (scale 3:1)



MG600003070			
Core Specification	Wire 1 Specification	Wire 2 Specification	Bobbin Specification
Ferroxcube	Block/Buerklin	Coated Copper wire	R10
TX10/6/4 3C90	CU-TIW 100/0,30	1mm diameter	0303.0203.017
	Terminals 1+2	Terminals 4+3	

					Datum	Name
				Gezeichnet	23.09.2021	Wernegger
				Kontrolliert		
				Norm		
Status	Änderungen	Datum	Name			

Inductance: TBD by manufacturer

Winding: 50 turns of CU-TIW100/0,30
Single turn of 1mm coated copper wire

MG600003070

1

A4

Wiring Instructions						
Wind	Wire	Nr. of turns	Rotation	Pin output	Nr. of layers	Notes
N1	1mm diameter coated copper wire	1		4-3	1	
N2	CU-TIW 100/0,30	50	-	1-2	1	



MG600003070			
No.	Test	Test condition	Limits
1	Inductance		
2	Turns ratio		
3	Dielectric strength		

					Datum	Name
				Gezeichnet	23.09.2021	Wernegger
				Kontrolliert		
				Norm		
Status	Änderungen	Datum	Name			

Electrical Diagram
Pinout
Wiring instructions

MG600003070

2

A4



類型	脚長"D"尺寸
A	3.5±0.2
B	2.5±0.2

Bobbin details

	Datum	Name
Gezeichnet	23.09.2021	Wernegger
Kontrolliert		
Norm		

MG600003070

3

A4

Status	Änderungen	Datum	Name