Bill of Material Item: 8032.0206.009 *Transformer EF16 MG100002800*

Variant	Upd. Last	Execution	Approval
0000	23/11/2021	1101 PICCIANI CESARE 19/06/2020	1101 PICCIANI CESARE 19/06/2020

Components

Ref.	Component	Description+MPN		Quantity	Manufacturer / Equivalent Mat.	
01	0203.0305.026 \	Coilformer EF16 vertical 10 pins mat. PM9630 - E41429	N	1	YIH-HWA	
02	0904.0505.026 \	Half core EF16 B66307-G-X187	N	1	Epcos	077(TP4A), 080 (DMR44) or eq.
03	0904.0505.038 \	Half Core EF16 Gap 0.10mm B66307-G100-X187	N	1	Epcos	.127, 128
04	0106.0105.001 \	Clip for EF16 78941-85	N	1	Norwe	
05	1007.1065.001 \	Copper wire Ø0.13mm G1 class F (155°C) MW-79 - E125650	KG	0,001		
06	1007.1017.001 \	Copper wire Ø0.20mm G1 class F (155°C) MW-79 - E125650	KG	0		
07	1009.0401.010 \	Triple Insulated Winding Wire 0.25mm STW-B 0.25 - E242198	M	0,8	Young Chang	010 (TEX-E - E206440) or equivalent
08	1614.0101.059 \	Polyester adhesive tape H=10mm th.0.06mm P-31 Sun Yellow - E178430	CM	35	H-OLD	
09	1904.0102.003 \	Varnish thermall class F (155°C) AC41 - E317427	LT	0	Dolphs' Vernici	
10	3206.0704.001 \	PVC label 8x6mm .	N	1		
11	3206.0119.001 \	Polyester label 7816 - MH16411	N	2	3M	
12	1606.2201.044 \	Kapton tape th.0.05mm H=25.5mm type 911-32 - E175868	CM	8	BondTec	
13	1614.0105.013 \	Polyester tape nat. th0.025mm H=10.5mm E86214	CM	8	PPI adhesive	x bloccare etichetta logo ICE
	2125.0000.012 \	Vassoio termoformato per ETD29 vert Antistatico	N	0,011	Quaser	