
Caratteristiche generali

Descrizione	Particolare in rame spessore 0.60mm
Materiale	Lamina rame Cu–ETP
Trattamento	Stagnatura
Forma e dimensione	vedi disegno
Tipo di imballaggio	Il materiale deve essere fornito imballato e protetto da danneggiamenti dovuti all'umidità ed al trasporto
Controlli di accettazione	Controllare con calibro a precisione decimale, su una campionatura di 5 pezzi, le quote riportate. Il lotto è accettato con scarto zero.

Disegno



N.B. raggio spigoli ~0.1mm
no spigoli vivi

Dimensioni in millimetri.

Tolleranze se non specificate secondo UNI EN 22768–1:1996 – f

REV	DATA APPR	RIF. MOD.	DESCRIZIONE MODIFICA	REDAZIONE	VERIFICA E APPROVAZIONE
04	20.10.16		Eliminati fori	C. Picciani	D. Di Giorgio
03	20.09.16		Modificate dimensioni	C. Picciani	D. Di Giorgio
02	24.08.16		Aggiunto trattamento di stagnatura	C. Picciani	D. Di Giorgio
01	12.07.16		Emissione	C. Picciani	D. Di Giorgio

I.C.E. s.r.l.

DESCRIZIONE: **Particolare in rame spessore 0.60mm**

Mod. AQ 05.10

TIPO DOCUMENTO	CODICE	REVISIONE	DATA EMISSIONE	PAGINA
S.T.	0120.0000.256	04	12.07.16	1di1