PACKAGE INFORMATION



DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	0.800	1.000	.0315	.0394
A1	0.000	0.050	.0000	.0020
b	0.150	0.250	.0059	.0098
b1	0.350	0.450	.0138	.0177
b2	0.200	0.300	.0079	.0118
c	0.203 REF.		.0080 REF.	
D	6.000 BASIC		.2362 BASIC	
E	8.000 BASIC		.3150 BASIC	
e	0.400 BASIC		.0157 BASIC	
e1	0.800 BASIC		.0315 BASIC	
t	0.300 BASIC		.0118 BASIC	
t1	0.325 BASIC		.0128 BASIC	
t2	0.750 BASIC		.0295 BASIC	
L	0.300	0.400	.0118	.0157
M	1.900	2.000	.0748	.0787
M1	1.100	1.200	.0433	.0472
N	2.650	2.750	.1043	.1083
N1	0.300	0.400	.0118	.0157

DIM	MILLIMETERS		INCHES	
	MIN	MAX	MIN	MAX
O	1.050	1.150	.0413	.0453
P	1.600	1.700	.0630	.0669
P1	1.050	1.150	.0413	.0453
P2	1.800	1.900	.0709	.0748
P3	0.200	0.300	.0079	.0118
P4	2.300	2.400	.0906	.0945
P5	1.950	2.050	.0768	.0807
P6	2.700	2.800	.1063	.1102
Q	3.675	3.775	.1447	.1486
Q1	1.975	2.075	.0778	.0817
Q2	1.650	1.750	.0650	.0689
Q3	0.300	0.400	.0118	.0157
R	0.525	0.625	.0207	.0246
S	3.650	3.750	.1437	.1476
T	1.750	1.850	.0689	.0728
T1	3.050	3.150	.1201	.1240

Figure 38: PQFN 6mm x 8mm