

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.7
A1	0.05	-	0.15
D		18 BSC	
D1		16 BSC	
D2		5.8 REF	
D3		4.6 REF	
E		18 BSC	
E1		16 BSC	
E2		5.8 REF	
E3		4.6 REF	
θ	0°	4°	8°
b	0.13	0.18	0.23
L	0.45	0.6	0.75
e		0.4 BSC	

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]