









SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	1.60
A1	0.05	-	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
D		12.00 BSC	
D1		10.00 BSC	
D3		4.20 REF	
E		12.00 BSC	
E1		10.00 BSC	
E3		4.20 REF	
e		0.50 BSC	
θ	0°	3.5°	7°
c	0.09	0.127	0.20
b	0.17	0.20	0.27
L	0.45	0.60	0.75

1) Does not include mold protrusion of 0.25 mm max. per side
2) Does not include dambar protrusion of 0.08 mm max. per side.
All dimensions are in units mm
The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 []