


SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	0.9
A1	0	-	0.05
D		5 BSC	
E		5 BSC	
D1		4.75 BSC	
E1		4.75 BSC	
b	0.18	0.25	0.3
b1	0.1	0.15	0.2
D2		3.3 BSC	
E2		3.3 BSC	
e		0.5 BSC	
L	0.35	0.45	0.55
L1	0.05	0.15	0.25
L2		0.09 REF	

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]

Dimensioning and tolerancing conforms to ASME Y14.5-1994.