



Bottom view





SECTION A-A

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
e		0.5 BSC	
N		40	
L	0.3	0.4	0.5
b	0.18	0.25	0.3
D2	4.5	4.6	4.7
E2	4.5	4.6	4.7
D		6 BSC	
E		6 BSC	
A	-	-	0.9
A1	0	-	0.05
A3		0.203 REF	
K		0.3 MIN	

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]