

Bottom view



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
e		0.50 BSC	
N		40	
L	0.35	0.40	0.45
b	0.20	0.25	0.30
D2	4.50	4.60	4.70
E2	4.50	4.60	4.70
D		6.00 BSC	
E		6.00 BSC	
A	-	-	0.60
A1	0.00	-	0.05
A3		0.152 REF	
K		0.20 MIN	

All dimensions are in units mm
The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]