

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	0.60
A1	0.00	-	0.05
b	0.18	0.25	0.30
D	6.00 BSC		
D2	4.50	4.60	4.70
E	6.00 BSC		
E2	4.50	4.60	4.70
L	0.30	0.40	0.50
e	0.50 BSC		

Dimensioning & tolerances conform to ASME Y14.5M. -1994.
All dimensions are in units mm
The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]