

Detail "C" option 1

Detail "C" option 2

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
e	0.4 BSC		
N	48		
L	0.3	0.4	0.5
b	0.15	0.2	0.25
D2	4.5	4.6	4.7
E2	4.5	4.6	4.7
D	6 BSC		
E	6 BSC		
A	-	-	0.6
A1	0	-	0.05
A3	0.152 Ref		
R	0.2 TYP		
K	0.3 MIN		

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]