


SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
e	0.5 BSC		
N	64		
L	0.3	0.4	0.5
b	0.18	0.25	0.3
D2	7.6	7.7	7.8
E2	7.6	7.7	7.8
D	9 BSC		
E	9 BSC		
A	-	-	0.9
A1	0	-	0.05
A3	0.203 REF		
K	0.25 MIN		

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]