

Bottom view



SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	0.55
A1	0.16	-	-
D		2.51 BSC	
E		2.77 BSC	
D1		2.00 BSC	
E1		2.00 BSC	
Øb	0.20	0.25	0.30
eD		0.40 BSC	
eE		0.40 BSC	
SD		0.225 BSC	
SE		0.045 BSC	
f1		0.23 BSC	
f2		0.54 BSC	
f3		0.28 BSC	

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]