


SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	0.794
A1	0.182	0.202	0.222
A2	0.547	0.569	0.591
D	4.226 BSC		
E	4.924 BSC		
Øb	0.238	0.268	0.298
eD	0.385	0.4	0.415
eE	0.385	0.4	0.415
SD	0.121 BSC		
SE	0.147 BSC		

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]