

SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	0.42
A1	0.089	0.099	0.109
D	1.447	1.472	1.497
E	1.554	1.579	1.604
Øb	0.17	0.20	0.23
eD	0.35 BSC		
eE	0.35 BSC		
SD	0.175 BSC		
SE	0.175 BSC		

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]