


| SYMBOL | DIMENSIONS | | |
|---|---|---|---|
| | MIN | NOM | MAX |
| A | 0.8 | 0.85 | 0.9 |
| A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| A3 | 0.2 REF | | |
| b | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| D | 6.9 | 7 | 7.1 |
| E | 6.9 | 7 | 7.1 |
| D2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| E2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
| e | 0.4 BSC | | |
| L | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| K | 0.6 | - | - |

All dimensions are in units mm
The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]