





SYMBOL	DIMENSIONS		
	MIN.	NOM.	MAX.
A	-	-	4.36
L	3	-	-
D	9.1	9.4	9.8
E	7.62 TYP		
E1	6.1	6.35	6.6
θ	-	-	15°
c	0.2	0.25	0.3
b	0.38	0.46	0.54
b1	-	1.52	1.82
b2	-	0.99	1.29
e	2.54 TYP		
S1	0.59	0.89	1.24
Q	0.5	-	-

All dimensions are in units mm

The drawing is in compliance with ISO 128-30, Projection Method 1 [ ]