
Preliminary datasheet

EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / bereits aufgetragenem Thermal Interface Material / NTC

Eigenschaften



- Elektrische Eigenschaften
  - V_{DSS} = 1200 V
  - I_{DN} = 75 A / I_{DRM} = 150 A
  - Niederinduktives Design
  - Niedrige Schaltverluste
  - Hohe Stromdichte
  - Geeignete Infineon Gate-Treiber finden Sie unter https://www.infineon.com/gdfinder
- Mechanische Eigenschaften
  - PressFIT Verbindungstechnik
  - Integrierter NTC Temperatur Sensor
  - Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern
  - Gehäuse mit CTI > 600
  - Hochstrom-Pin


Potenzielle Anwendungen

- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- DC/DC Wandler
- Schnellladesäulen

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	**Gehäuse**	3
2	**MOSFET, T1 / T2**	3
3	**Body diode (MOSFET, T1 / T2)**	6
4	**MOSFET, T3 / T4**	6
5	**Body diode (MOSFET, T3 / T4)**	8
6	**NTC-Widerstand**	9
7	**Kennlinien**	10
8	**Schaltplan**	23
9	**Gehäuseabmessungen**	24
10	**Modul-Label-Code**	25
	Änderungshistorie	26
	Disclaimer	27

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.0	kV
Isolationsprüfspannung NTC	$V_{ISOL(NTC)}$	RMS, f = 50 Hz, *t* = 1 min	3.0	kV
Innere Isolation		Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140)	Al_2O_3	
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	*CTI*		> 600	
Relativer Temperaturindex (elektr.)	*RTI*	Rahmen	130	°C
		Deckel	130	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Modulstreuinduktivität	L_{sCE}			19		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	T_H = 25 °C, pro Schalter		2.6		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		130	°C
Höchstzulässige Bodenplattenbetriebstemperatur	T_{BPmax}				150	°C
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder	*F*		40		80	N
Gewicht	*G*			38		g

***Anmerkung**:The current under continuous operation is limited to 50 A rms per connector pin.*
Storage and shipment of modules with TIM => see AN 2012-07

2 MOSFET, T1 / T2

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}			75	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 25 °C	95	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		150	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	$D < 0.01$	-10/25	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}		-7/20	V

Tabelle 4 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 5 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	I_D = 75 A	V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		8.3		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 125 °C		13		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 175 °C		16.8		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		10		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	I_D = 33 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V), T_{vj} = 25 °C		3.45	4.3	5.15	V
Gateladung	Q_G	V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			0.237		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			3.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		7.21		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.293		nF
Rückwirkungskapazität	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.02		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	V_{DS} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			121		µJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.3	296	µA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS} = 20 V			400	nA

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 5 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,on}$	I_D = 75 A, R_{Gon} = 10 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 V_{GS} to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		50.4		ns
			T_{vj} = 125 °C		45.7		
			T_{vj} = 175 °C		43.8		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_D = 75 A, R_{Gon} = 10 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 I_D to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		24.5		ns
			T_{vj} = 125 °C		22.1		
			T_{vj} = 175 °C		21.5		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,off}$	I_D = 75 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 V_{GS} to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		63		ns
			T_{vj} = 125 °C		71.4		
			T_{vj} = 175 °C		76.4		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_D = 75 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 I_D to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		28.7		ns
			T_{vj} = 125 °C		31		
			T_{vj} = 175 °C		32.5		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 10 Ω, di/dt = 4.11 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		2.57		mJ
			T_{vj} = 125 °C		2.74		
			T_{vj} = 175 °C		2.94		
Einschaltverlustenergie pro Puls, optimiert	$E_{on,o}$	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, $R_{Gon,o}$ = 1 Ω, di/dt = 10.6 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		1.01		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.11		
			T_{vj} = 175 °C		1.27		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 2.7 Ω, dv/dt = 28.2 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.8		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.86		
			T_{vj} = 175 °C		0.91		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.62		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\,op}$			-40		175	°C
Temperatur im Überlastbetrieb	$T_{vj\,over}$	Überlast, kumulativ max. 100 Std.				200	°C

***Anmerkung**:The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2025-02 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.*

3 Body diode (MOSFET, T1 / T2)

Tabelle 6 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 25 °C	55	A

Tabelle 7 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_{SD}	I_{SD} = 75 A, V_{GS}=-3 V	T_{vj} = 25 °C		4.35	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		4.05		
			T_{vj} = 175 °C		3.9		
Rückstromspitze	I_{rrm}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.11 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		35.2		A
			T_{vj} = 125 °C		50		
			T_{vj} = 175 °C		61.5		
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.11 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.51		µC
			T_{vj} = 125 °C		1.12		
			T_{vj} = 175 °C		1.59		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.11 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.13		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.34		
			T_{vj} = 175 °C		0.5		
Abschaltenergie pro Puls, optimiert	$E_{rec,o}$	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 10.6 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.89		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.73		
			T_{vj} = 175 °C		2.6		

4 MOSFET, T3 / T4

Tabelle 8 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Drain-Source-Spannung	V_{DSS}		T_{vj} = 25 °C	1200	V
Implementierter Drain-Strom	I_{DN}			75	A
Drain-Dauergleichstrom	I_{DDC}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = 18 V	T_H = 25 °C	85	A
Periodischer Drain-Spitzenstrom	I_{DRM}	verified by design, t_p limited by T_{vjmax}		150	A
Gate-source Spannung, max. transiente Spannung	V_{GS}	D < 0.01		-10/25	V
Gate-source Spannung, max. statische Spannung	V_{GS}			-7/20	V

Tabelle 9 Empfohlene Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Ein-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(on)}$		15...18	V
Aus-Zustand Gate Spannung	$V_{GS(off)}$		-5...0	V

Tabelle 10 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Einschaltwiderstand	$R_{DS(on)}$	I_D = 75 A	V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 25 °C		8.3		mΩ
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 125 °C		13		
			V_{GS} = 18 V, T_{vj} = 175 °C		16.8		
			V_{GS} = 15 V, T_{vj} = 25 °C		10		
Gate-Schwellenspannung	$V_{GS(th)}$	I_D = 33 mA, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25 °C, (tested after 1ms pulse at V_{GS} = +20 V), T_{vj} = 25 °C		3.45	4.3	5.15	V
Gateladung	Q_G	V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			0.237		µC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	T_{vj} = 25 °C			3.5		Ω
Eingangskapazität	C_{ISS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		7.21		nF
Ausgangskapazität	C_{OSS}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.293		nF
Rückwirkungskapazität	C_{rss}	f = 100 kHz, V_{DS} = 800 V, V_{GS} = 0 V	T_{vj} = 25 °C		0.02		nF
C_{OSS} Speicherenergie	E_{OSS}	V_{DS} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, T_{vj} = 25 °C			121		µJ
Drain-Source-Reststrom	I_{DSS}	V_{DS} = 1200 V, V_{GS} = -3 V	T_{vj} = 25 °C		0.3	296	µA
Gate-Source-Reststrom	I_{GSS}	V_{DS} = 0 V, T_{vj} = 25 °C	V_{GS} = 20 V			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\,on}$	I_D = 75 A, R_{Gon} = 5.6 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 V_{GS} to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		46		ns
			T_{vj} = 125 °C		42.9		
			T_{vj} = 175 °C		41.1		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	I_D = 75 A, R_{Gon} = 5.6 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, t_{dead} = 1000 ns, 0.1 I_D to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		19.9		ns
			T_{vj} = 125 °C		17.8		
			T_{vj} = 175 °C		17.1		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 10 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	$t_{d\ off}$	I_D = 75 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 V_{GS} to 0.9 I_D	T_{vj} = 25 °C		64.1		ns
			T_{vj} = 125 °C		73.5		
			T_{vj} = 175 °C		79.2		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	I_D = 75 A, R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V, 0.9 I_D to 0.1 I_D	T_{vj} = 25 °C		30.7		ns
			T_{vj} = 125 °C		31.9		
			T_{vj} = 175 °C		32.3		
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Gon} = 5.6 Ω, di/dt = 4.95 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		2.02		mJ
			T_{vj} = 125 °C		2.19		
			T_{vj} = 175 °C		2.43		
Einschaltverlustenergie pro Puls, optimiert	$E_{on,o}$	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, $R_{Gon,o}$ = 0 Ω, di/dt = 11.1 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.81		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.85		
			T_{vj} = 175 °C		0.99		
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, L_σ = 15 nH, V_{GS} = -3/18 V, R_{Goff} = 2.7 Ω, dv/dt = 25.8 kV/µs (T_{vj} = 175 °C)	T_{vj} = 25 °C		0.83		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.92		
			T_{vj} = 175 °C		0.98		
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper	R_{thJH}	pro MOSFET, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			0.78		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\ op}$			-40		175	°C
Temperatur im Überlastbetrieb	$T_{vj\ over}$	Überlast, kumulativ max. 100 Std.				200	°C

***Anmerkung**:The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Notes AN 2018-09 and AN 2025-02 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.*

5 Body diode (MOSFET, T3 / T4)

Tabelle 11 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Body Diode-Gleichstrom	I_{SD}	T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3 V	T_H = 25 °C	45	A

Tabelle 12 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min	Typ	Max	
Durchlassspannung	V_{SD}	I_{SD} = 75 A, V_{GS}=-3 V	T_{vj} = 25 °C		4.35	5.35	V
			T_{vj} = 125 °C		4.05		
			T_{vj} = 175 °C		3.9		
Rückstromspitze	I_{rrm}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.95 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		40.7		A
			T_{vj} = 125 °C		58.1		
			T_{vj} = 175 °C		70.5		
Sperrverzögerungsladung	Q_{rr}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.95 kA/µs, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.55		µC
			T_{vj} = 125 °C		1.18		
			T_{vj} = 175 °C		1.61		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 4.95 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 1000 ns	T_{vj} = 25 °C		0.14		mJ
			T_{vj} = 125 °C		0.37		
			T_{vj} = 175 °C		0.49		
Abschaltenergie pro Puls, optimiert	$E_{rec,o}$	I_{SD} = 75 A, di_s/dt = 11.1 kA/µs (T_{vj} = 175 °C), V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3 V, t_{dead} = 100 ns	T_{vj} = 25 °C		0.88		mJ
			T_{vj} = 125 °C		1.47		
			T_{vj} = 175 °C		1.92		

6 NTC-Widerstand


Tabelle 13 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min	Typ	Max	
Nennwiderstand	R_{25}	T_{NTC} = 25 °C		5		kΩ
Abweichung von R_{100}	$\Delta R/R$	T_{NTC} = 100 °C, R_{100} = 493 Ω	-5		5	%
Verlustleistung	P_{25}	T_{NTC} = 25 °C			20	mW
B-Wert	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3375		K
B-Wert	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3411		K
B-Wert	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2-1/(298{,}15\ K))]$		3433		K


***Anmerkung**:Eine detaillierte Beschreibung der NTC-Eigenschaften finden Sie in der AN2009-10, Kapitel 4*

7 Kennlinien


Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T1 / T2
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 18$ V




Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T1 / T2
$I_D = f(V_{DS})$
$V_{GS} = 15$ V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET, T1 / T2
$I_D = f(V_{DS})$
$T_{vj} = 175$ °C




Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T1 / T2
$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$




Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET, T1 / T2

$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20$ V




Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET, T1 / T2

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$




Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET, T1 / T2

$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 75$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET, T1 / T2


$C = f(V_{DS})$
$f = 100$ kHz, $T_{vj} = 25$ °C, $V_{GS} = 0$ V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1 / T2

$t = f(I_D)$


V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 10 Ω, $R_{Gon,o}$ = 1 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1 / T2

$t = f(I_D)$


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T1 / T2

$t = f(R_G)$


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Stromsteilheit (typisch), MOSFET, T1 / T2

$di/dt = f(R_G)$


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET, T1 / T2

$dv/dt = f(R_G)$


V_{DD} = 800 V, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{on} = f(I_D)$


V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 10 Ω, $R_{Gon,o}$ = 1 Ω, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{off} = f(I_D)$


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E = f(R_G)$


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 10 Ω, $V_{GS(on)}$ = 18 V, I_D = 75 A, $R_{Gon,o}$ = 1 Ω, T_{vj} = 175 °C



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{on} = f(t_{dead})$


R_{Gon} = 10 Ω, I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET, T1 / T2

$I_D = f(V_{DS})$


R_{Goff} = 3.3 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Reverse bias safe operating area (RBSOA), MOSFET, T1 / T2


$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 2.7 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Transienter Wärmewiderstand, MOSFET, T1 / T2


$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET, T1 / T2

$I_{SD} = f(V_{SD})$


$T_{vj} = 25\ °C$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$


$R_{Goff} = 2.7\ \Omega$, $R_{Gon} = 10\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18\ V$, $I_{SD} = 75\ A$, $R_{Gon,o} = 1\ \Omega$, $V_{DD} = 800\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T1 / T2

$E_{rec} = f(t_{dead})$


$R_{Gon} = 10\ \Omega$, $I_D = 75\ A$, $V_{DD} = 800\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T3 / T4

$I_D = f(V_{DS})$


$V_{GS} = 18$ V



Ausgangskennlinie (typisch), MOSFET, T3 / T4

$I_D = f(V_{DS})$


$V_{GS} = 15$ V



Ausgangskennlinienfeld (typisch), MOSFET, T3 / T4


$I_D = f(V_{DS})$

$T_{vj} = 175$ °C




Einschaltwiderstand (typisch), MOSFET, T3 / T4

$R_{DS(on)} = f(T_{vj})$




Übertragungscharakteristik (typisch), MOSFET, T3 / T4

$I_D = f(V_{GS})$
$V_{DS} = 20$ V




Gate-Source Schwellspannung (typisch), MOSFET, T3 / T4

$V_{GS(th)} = f(T_{vj})$
$V_{GS} = V_{DS}$




Gateladungs Charakteristik (typisch), MOSFET, T3 / T4

$V_{GS} = f(Q_G)$
$I_D = 75$ A, $T_{vj} = 25$ °C



Kapazitäts Charakteristik (typisch), MOSFET, T3 / T4


$C = f(V_{DS})$
$f = 100$ kHz, $T_{vj} = 25$ °C, $V_{GS} = 0$ V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T3 / T4

t = f(I_D)


V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 5.6 Ω, $R_{Gon,o}$ = 0 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T3 / T4

t = f(I_D)


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Schaltzeiten (typisch), MOSFET, T3 / T4

t = f(R_G)


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Stromsteilheit (typisch), MOSFET, T3 / T4

di/dt = f(R_G)


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Spannungssteilheit (typisch), MOSFET, T3 / T4

dv/dt = f(R_G)


V_{DD} = 800 V, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T3 / T4

E_{on} = f(I_D)


V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 5.6 Ω, $R_{Gon,o}$ = 0 Ω, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T3 / T4

E_{off} = f(I_D)


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T3 / T4

E = f(R_G)


V_{DD} = 800 V, t_{dead} = 1000 ns, I_D = 75 A, V_{GS} = -3/18 V



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T3 / T4

$E_{on} = f(V_{GS(off)})$


R_{Goff} = 2.7 Ω, V_{DD} = 800 V, R_{Gon} = 5.6 Ω, $V_{GS(on)}$ = 18 V, I_D = 75 A, $R_{Gon,o}$ = 0 Ω, T_{vj} = 175 °C



Schaltverluste (typisch), MOSFET, T3 / T4

$E_{on} = f(t_{dead})$


R_{Gon} = 5.6 Ω, I_D = 75 A, V_{DD} = 800 V, V_{GS} = -3/18 V



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), MOSFET, T3 / T4

$I_D = f(V_{DS})$


R_{Goff} = 3.6 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Reverse bias safe operating area (RBSOA), MOSFET, T3 / T4


$I_D = f(V_{DS})$

R_{Goff} = 2.7 Ω, T_{vj} = 175 °C, V_{GS} = -3/18 V



Transienter Wärmewiderstand, MOSFET, T3 / T4


$Z_{th} = f(t)$



Durchlasskennlinie der Body-Diode (typisch), MOSFET, T3 / T4

$I_{SD} = f(V_{SD})$


$T_{vj} = 25\ °C$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T3 / T4

$E_{rec} = f(V_{GS(off)})$


$R_{Goff} = 2.7\ \Omega$, $R_{Gon} = 5.6\ \Omega$, $V_{GS(on)} = 18\ V$, $I_{SD} = 75\ A$, $R_{Gon,o} = 0\ \Omega$, $V_{DD} = 800\ V$, $T_{vj} = 175\ °C$



Schaltverluste Body-Diode (typisch), MOSFET, T3 / T4


$E_{rec} = f(t_{dead})$

$R_{Gon} = 5.6\ \Omega$, $I_D = 75\ A$, $V_{DD} = 800\ V$, $V_{GS} = -3/18\ V$



Temperaturkennlinie (typisch), NTC-Widerstand

$R = f(T_{NTC})$



8 Schaltplan




Abbildung 1

9 Gehäuseabmessungen




Abbildung 2

10 Modul-Label-Code


Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	*Content* Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)	*Digit* 1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23	*Example* 71549 142846 55054991 15 30
Example	 715491428465505499115 30	 715491428465505499115 30	

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
0.10	2025-07-01	Preliminary datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2025-07-01

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2025 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-ABO970-001

Wichtiger Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Warnhinweis

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.