

PrimePACK™3+ B-series モジュールトレニチ/フィールドトップ IGBT5 とエミッターコントロール 5 ダイオード内蔵と NTC サーミスタ

特徴

- 電気的特性
 - $V_{CES} = 1700 \text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 2000 \text{ A} / I_{CRM} = 4000 \text{ A}$
 - 低スイッチング損失
 - 高い電流密度
 - 高いサージ電流耐量
 - $T_{vj\text{ op}} = 175^\circ\text{C}$
- 機械的特性
 - 高いパワー/サーマルサイクル耐量
 - 高いパワー密度
 - 長い縁面/空間距離
 - CTI(比較トラッキング指数)>400 のモジュールパッケージ




可能性のある用途

- 風力タービン
- ハイパワー・コンバータ
- モーター駆動

製品検証

- IEC 60747、60749、および 60068 の関連試験に準拠して産業用アプリケーションに適合

詳細



目次

| | |
|---------------|----|
| 詳細 | 1 |
| 特徴 | 1 |
| 可能性のある用途 | 1 |
| 製品検証 | 1 |
| 目次 | 2 |
| 1 ハウジング | 3 |
| 2 IGBT- インバータ | 3 |
| 3 Diode、インバータ | 5 |
| 4 NTC- サーミスタ | 6 |
| 5 特性図 | 7 |
| 6 回路図 | 12 |
| 7 パッケージ外形図 | 13 |
| 8 モジュールラベルコード | 14 |
| 改訂履歴 | 15 |
| 免責事項 | 16 |

1 ハウジング

1 ハウジング

表 1 絶縁協調

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 定格値 | 単位 |
|------------|-------------|---|-------|----|
| 絶縁耐圧 | V_{ISOL} | RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$ | 4.0 | kV |
| ベースプレート材質 | | | Cu | |
| 沿面距離 | d_{Creep} | ターミナル - ヒートシンク間 | 36.0 | mm |
| 沿面距離 | d_{Creep} | ターミナル - ターミナル間 | 28.0 | mm |
| 空間距離 | d_{Clear} | ターミナル - ヒートシンク間 | 21.0 | mm |
| 空間距離 | d_{Clear} | ターミナル - ターミナル間 | 19.0 | mm |
| 相対トラッキング指数 | CTI | | > 400 | |

表 2 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 |
|---------------------|---------------|---|------------|------|------|----|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| 内部インダクタンス | L_{SCE} | | | 10 | | nH |
| パワーターミナル・チップ間 抵抗 | $R_{AA'+CC'}$ | $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, /スイッチ | | 0.12 | | mΩ |
| パワーターミナル・チップ間 抵抗 | $R_{CC'+EE'}$ | $T_C = 25 \text{ }^\circ\text{C}$, /スイッチ | | 0.13 | | mΩ |
| 保存温度 | T_{stg} | | -40 | | 150 | °C |
| 最大ベース・プレート動作 温度 | T_{BPmax} | | | | 150 | °C |
| 取り付けネジ締め付けトル ク | M | 適切なアプリケーション ノートによるマウンティング | M5, 取り付けネジ | 3 | 6 | Nm |
| 主端子ネジ締め付けトルク | M | 適切なアプリケーション ノートによるマウンティング | M4, 取り付けネジ | 1.8 | 2.1 | Nm |
| | | | M8, 取り付けネジ | 8 | 10 | |
| 質量 | G | | | | 1400 | g |

2 IGBT- インバータ

表 3 最大定格

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 定格値 | 単位 |
|-------------------|-----------|--|------|----|
| コレクタ・エミッタ間電圧 | V_{CES} | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | 1700 | V |
| コレクタ電流 | I_{CN} | | 2000 | A |
| 連続 DC コレクタ電流 | I_{CDC} | $T_{vj \max} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | 2000 | A |
| 繰り返しピークコレクタ電 流 | I_{CRM} | t_p は $T_{vj \text{ op}}$ に制約される | 4000 | A |

(続く)

表3 (続き) 最大定格

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 定格値 | 単位 |
|----------------|-----------|--------|-----|----|
| ゲート・エミッタ間ピーケ電圧 | V_{GES} | | ±20 | V |

表4 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 |
|-----------------|--------------------|---|------------------------------|------|-------|---------------|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| コレクタ・エミッタ間飽和電圧 | $V_{CE\text{sat}}$ | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{GE} = 15 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 1.90 | 2.27 |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 2.30 | 2.64 |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 2.45 | 2.82 |
| ゲート・エミッタ間しきい値電圧 | $V_{GE\text{th}}$ | $I_C = 72 \text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | 5.35 | 5.80 | 6.25 | V |
| ゲート電荷量 | Q_G | $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 900 \text{ V}$ | | 8.5 | | μC |
| 内蔵ゲート抵抗 | R_{Gint} | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 0.75 | | Ω |
| 入力容量 | C_{ies} | $f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | 101 | | nF |
| 帰還容量 | C_{res} | $f = 100 \text{ kHz}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}, V_{CE} = 25 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | | 3.5 | | nF |
| コレクタ・エミッタ間遮断電流 | I_{CES} | $V_{CE} = 1700 \text{ V}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 10 | mA |
| ゲート・エミッタ間漏れ電流 | I_{GES} | $V_{CE} = 0 \text{ V}, V_{GE} = 20 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | | 400 | nA |
| ターンオン遅延時間(誘導負荷) | t_{don} | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.3 \Omega$ | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 0.285 | μs |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 0.300 | |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 0.310 | |
| ターンオン上昇時間(誘導負荷) | t_r | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.3 \Omega$ | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 0.160 | μs |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 0.175 | |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 0.185 | |
| ターンオフ遅延時間(誘導負荷) | t_{doff} | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 1.1 \Omega$ | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 0.765 | μs |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 0.875 | |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 0.925 | |
| ターンオフ下降時間(誘導負荷) | t_f | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 1.1 \Omega$ | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 0.115 | μs |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 0.270 | |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 0.385 | |
| ターンオンスイッチング損失 | E_{on} | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, L_\sigma = 30 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Gon} = 0.3 \Omega, di/dt = 10700 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175^\circ\text{C}$) | $T_{vj} = 25^\circ\text{C}$ | | 335 | mJ |
| | | | $T_{vj} = 125^\circ\text{C}$ | | 485 | |
| | | | $T_{vj} = 175^\circ\text{C}$ | | 575 | |

(続く)

表4 (続き) 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 |
|-----------------|-------------|--|---|-----|------|------|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| ターンオフスイッチング損失 | E_{off} | $I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, L_\sigma = 30 \text{ nH}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, R_{Goff} = 1.1 \Omega, dv/dt = 2400 \text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$ | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 425 | mJ |
| | | | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 590 | |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 690 | |
| 短絡電流 | I_{SC} | $V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 1000 \text{ V}, V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$ | $t_P \leq 10 \mu\text{s}, T_{vj} \leq 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 9200 | A |
| ジャンクション・ケース間熱抵抗 | R_{thJC} | IGBT 部(1素子当たり) | | | 15.0 | K/kW |
| ケース・ヒートシンク間熱抵抗 | R_{thCH} | IGBT 部(1素子当たり), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | | 9.70 | K/kW |
| 動作温度 | $T_{vj op}$ | | | -40 | 175 | °C |

3 Diode、インバータ

表5 最大定格

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 定格値 | | | 単位 |
|-----------|-----------|--|---------------------------------------|----|------|-----------------------|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| ピーク繰返し逆電圧 | V_{RRM} | | | | 1700 | V |
| 連続 DC 電流 | I_F | | | | 2000 | A |
| ピーク繰返し順電流 | I_{FRM} | $t_P = 1 \text{ ms}$ | | | 4000 | A |
| 電流二乗時間積 | I^2t | $t_P = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$ | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 710 | kA^2s |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 610 | |
| 最大損失 | P_{RQM} | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 1300 | kW |

表6 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 | |
|----------|----------|--|---------------------------------------|----|------|------|---------------|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | | |
| 順電圧 | V_F | $I_F = 2000 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$ | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 2.00 | 2.23 | V |
| | | | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 2.05 | 2.33 | |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 2.00 | 2.32 | |
| ピーク逆回復電流 | I_{RM} | $V_{CC} = 900 \text{ V}, I_F = 2000 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 11500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$ | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 1500 | | A |
| | | | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 1760 | | |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 1920 | | |
| 逆回復電荷量 | Q_r | $V_{CC} = 900 \text{ V}, I_F = 2000 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 11500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C})$ | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 315 | | μC |
| | | | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 595 | | |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 510 | | |

(続く)

表 6 (続き) 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 |
|-----------------|-------------|--|---------------------------------------|----|------|------|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| 逆回復損失 | E_{rec} | $V_{CC} = 900 \text{ V}$, $I_F = 2000 \text{ A}$, $V_{GE} = -15 \text{ V}$, $-di_F/dt = 11500 \text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$) | $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 190 | mJ |
| | | | $T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 390 | |
| | | | $T_{vj} = 175 \text{ }^\circ\text{C}$ | | 525 | |
| ジャンクション・ケース間熱抵抗 | R_{thJC} | /Diode(1素子当り) | | | 38.6 | K/kW |
| ケース・ヒートシンク間熱抵抗 | R_{thCH} | /Diode(1素子当り), $\lambda_{grease} = 1 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ | | | 14.2 | K/kW |
| 動作温度 | $T_{vj op}$ | | -40 | | 175 | °C |

4 NTC-サーミスタ

表 7 電気的特性

| 項目 | 記号 | 条件及び注記 | 規格値 | | | 単位 |
|---------------|--------------|---|-----|----|------|----|
| | | | 最小 | 標準 | 最大 | |
| 定格抵抗値 | R_{25} | $T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | | 5 | kΩ |
| R_{100} の偏差 | $\Delta R/R$ | $T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$, $R_{100} = 493 \Omega$ | -5 | | 5 | % |
| 損失 | P_{25} | $T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$ | | | 20 | mW |
| B-定数 | $B_{25/50}$ | $R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$ | | | 3375 | K |
| B-定数 | $B_{25/80}$ | $R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$ | | | 3411 | K |
| B-定数 | $B_{25/100}$ | $R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$ | | | 3433 | K |


注: NTC の解析的な説明については、AN2009-10 の 4 章を参照下さい。

5 特性図

出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



出力特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{CE})$$


$$T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



伝達特性 (typical), IGBT- インバータ

$$I_C = f(V_{GE})$$


$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



ゲート充電特性 (typical), IGBT- インバータ

$$V_{GE} = f(Q_G)$$


$$I_C = 2000 \text{ A}, T_{vj} = 25 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



容量特性 (typical), IGBT- インバータ

$$C = f(V_{CE})$$


$$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25^\circ\text{C}$$



スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$$t = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 1.1 \Omega, R_{Gon} = 0.3 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, V_{CC} = 900 \text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$$



スイッチング時間 (typical), IGBT- インバータ

$$t = f(R_G)$$


$$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, T_{vj} = 175^\circ\text{C}$$



スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$$E = f(I_C)$$


$$R_{Goff} = 1.1 \Omega, R_{Gon} = 0.3 \Omega, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$



スイッチング損失 (typical), IGBT- インバータ

$$E = f(R_G)$$


$$I_C = 2000 \text{ A}, V_{CC} = 900 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$



逆バイアス安全動作領域 (RBSOA), IGBT- インバータ


$$I_C = f(V_{CE})$$

$$R_{Goff} = 1.1 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 175 \text{ }^{\circ}\text{C}$$




過渡熱インピーダンス, IGBT- インバータ

$$Z_{th} = f(t)$$



順電圧特性 (typical), Diode、インバータ


$$I_F = f(V_F)$$



スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$$E_{\text{rec}} = f(I_F)$$


$$R_{\text{Gon}} = R_{\text{Gon}}(\text{IGBT}), V_{\text{CC}} = 900 \text{ V}$$



スイッチング損失 (typical), Diode、インバータ

$$E_{\text{rec}} = f(R_G)$$


$$I_F = 2000 \text{ A}, V_{\text{CC}} = 900 \text{ V}$$



安全動作領域 (SOA), Diode、インバータ


$$I_R = f(V_R)$$

$$T_{\text{vj}} = 175^\circ\text{C}$$



過渡熱インピーダンス, Diode、インバータ


$$Z_{\text{th}} = f(t)$$



5 特性図

サーミスタの温度特性, NTC-サーミスタ

$$R = f(T_{NTC})$$



6回路図

6 回路図




図 1

7 パッケージ外形図




図 2

8 モジュールラベルコード


| Module label code | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| Code format | Data Matrix | | Barcode Code128 |
| Encoding | ASCII text | | Code Set A |
| Symbol size | 16x16 | | 23 digits |
| Standard | IEC24720 and IEC16022 | | IEC8859-1 |
| Code content | <p><i>Content</i></p> <p>Module serial number Module material number Production order number Date code (production year) Date code (production week)</p> | <p><i>Digit</i></p> <p>1 – 5 6 - 11 12 - 19 20 – 21 22 – 23</p> | <p><i>Example</i></p> <p>71549 142846 55054991 15 30</p> |
| Example |  |  | 71549142846550549911530 |

図 3

改訂履歴

| 文書改訂 | 発行日 | 変更内容 |
|------|------------|------------------|
| 0.10 | 2022-05-17 | Initial version |
| 0.20 | 2023-01-24 | Target datasheet |
| 1.00 | 2023-05-31 | Final datasheet |

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-05-31

Published by

**Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany**

**© 2023 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.**

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

**Document reference
IFX-ABE702-003**

重要事項

本文書に記載された情報は、いかなる場合も、条件または特性の保証とみなされるものではありません（「品質の保証」）。

本文に記された一切の事例、手引き、もしくは一般的な価値、および／または本製品の用途に関する一切の情報に関し、インフィニオンテクノロジーズ（以下、「インフィニオン」）はここに、第三者の知的所有権の不侵害の保証を含むがこれに限らず、あらゆる種類の一切の保証および責任を否定いたします。

さらに、本文書に記載された一切の情報は、お客様の用途におけるお客様の製品およびインフィニオン製品の一切の使用に関し、本文書に記載された義務ならびに一切の関連する法的要件、規範、および基準をお客様が遵守することを条件としています。

本文書に含まれるデータは、技術的訓練を受けた従業員のみを対象としています。本製品の対象用途への適合性、およびこれら用途に関する本文書に記載された製品情報の完全性についての評価は、お客様の技術部門の責任にて実施してください。

警告事項

技術的要件に伴い、製品には危険物質が含まれる可能性があります。当該種別の詳細については、インフィニオンの最寄りの営業所までお問い合わせください。

インフィニオンの正式代表者が署名した書面を通じ、インフィニオンによる明示の承認が存在する場合を除き、インフィニオンの製品は、当該製品の障害またはその使用に関する一切の結果が、合理的に人的傷害を招く恐れのある一切の用途に使用することはできないことを予めご了承ください。